



## Outils de mesure

Ampèremètre 8344707  
Rétractomètre digital 694076



## Lecteur de brix en continu

**0-33** 3603  
**0-80** 3604 (pour sirop)



3603

3604

## Thermorégulateur numérique

506050



## Baril acier inoxydable BARINOX

**25 gl** 3805100  
**34 gl** 3805101  
**40 gl** 3805104  
**Bouchon Baril** 3805102



## Préfiltre à crépine

**1"** 398505  
**1½"** 39957  
**2"** 398504  
**3"** 398507



## Panneau de valve

**1/2"** 501525  
**3/4"** 501526  
**1"** 501527  
**1-1/4"** 501530



## Boitier bleu 20"

**Big blue** 399931  
**10"** 38019  
**20"** 38009



## Composantes électrique



**GFCI 240 volts 20 amp (MemPro 350)** 2021605  
**Prise GFCI murale double 120V** 200406

## Caisson de remisage

**4"** 899254  
**8"** 899255



## Outils pour membrane

**Membrane puller 8"** 693862  
**Membrane puller 8 ½"** 69386  
**Membrane pusher 8 ½"** 693863



## Régulateur pour Memproflush



399575M

## Filtre en SS

**Filtre en SS à 7 cartouches de 20"**  
501910





**100%**  
ACIER INOXIDABLE  
- plaques et frame -



## Presse à sirop d'érable 12x12

Plusieurs grosseurs disponibles de 1 à 10 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 12 tonnes.

## Presse à sirop d'érable 20x20

Plusieurs grosseurs disponibles de 7 à 20 plaques de filtration avec jack hydraulique et air de 20 tonnes.

### Accessoires inclus avec les presses :

- Valve de drain
- Roues industrielles sur roulements
- Panne inclinée pour une meilleure vidange
- Bouchon de vidange sur la panne
- Tige du jack en acier inoxydable
- Couteau pour réduire le nombre de plaques
- 2 ensembles de filtres pour chaque presse à sirop
- Support pour installer la pompe

## Kit complet filtreur de média de billes de verre



|  |         |
|--|---------|
| <b>Filtreur en plastique 45 gpm</b>    | 399954  |
| <b>Filtreur en plastique 75 gpm</b>    | 399955  |
| <b>Filtreur en acier inox 75 gpm</b>   | 399957  |
| <b>Média de billes de verre 60 lbs</b> | 3807660 |

Le filtreur de média de billes de verre permet de filtrer l'eau d'érable avant qu'elle entre dans l'osmose. Cela assure une eau bien filtrée et permet de réduire la quantité de cartouches de filtre Purtrex nécessaires à la filtration. Il est important de tout de même toujours utiliser les cartouches de filtre 5 microns 20" sur le concentrateur pour assurer une bonne filtration.

Le filtreur est disponible en plastique ou en acier inoxydable. Les pompes sont disponibles dans les mêmes choix de matériaux.

Le mélange de médias à bille de verre Memprotec assure une filtration supérieure en retenant les particules de 3 microns et plus. Le filtreur est facile à laver à contre-courant en quelques minutes avec une seule valve de contrôle simple et facile à utiliser. Sur le modèle en acier inoxydable, il y a un hublot de 5" dans le haut pour remplir le filtreur de média de billes de verre ainsi qu'un second hublot dans le bas pour le vider. Il dispose également d'une valve de drain avec crépine pour le drainage.

**CHOIX DE POMPE**  
À l'achat d'un kit de filtreur.



# Membranes, nettoyeurs & accessoires


Le suivi et l'entretien de vos membranes tous les jours de la saison des sucres sont primordiaux pour conserver des performances de concentration optimales tout au long de la saison et pour préserver vos membranes à long terme. **MEMPROTEC** vous offre une gamme complète de produits d'entretien performants pour votre concentrateur.

## Membrane 8"

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Membrane MemPro HC+8040     | 299701  |
| Membrane MemPro HC-70       | 299686  |
| Membrane MemPro HP-70       | 299700  |
| Membrane MemPro 70-400      | 3999915 |
| Membrane MemPro 8040-LFT-HE | 399991  |
| Membrane MemPro SF-70       | 2996996 |

## Membrane 4"

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Membrane HP-40              | 299687  |
| Membrane MemPro 4040-LFT-HE | 399994  |
| Membrane MemPro SF-40       | 2996997 |



### Filtres pour séparateur

|          |                           |       |
|----------|---------------------------|-------|
| <b>K</b> | 9 -7/8" Purtrex 5 microns | 39905 |
| <b>L</b> | 20" Purtrex 5 microns     | 38002 |

### Filtre à savon 4½ x 20"

|          |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| <b>I</b> | Utilisation unique | 255496 |
| <b>J</b> | Réutilisable SS    | 380449 |

### Préfiltre 7" x 30" pour filtre à savon

|          |        |
|----------|--------|
| <b>N</b> | 380775 |
|----------|--------|





## Nettoyeurs pour membranes

### Bio-Clean B savon pour membrane

Savon pour membrane Mempro 8040 LFT-HE, Filmtec, Mempro NF-70, H2O, Hydranautics

- A** 4 L 380015
- B** 20 L 380016

### Bio-Protéc PG

Solution de remisage longue durée

- C** 4 L 37985PP
- D** 20 L 37986PP

### Bio-Acide

Nettoyant pour membrane à osmose inversée ou nanofiltration

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>E</b> 2 KG 37995   | <b>LIQUIDE</b>      |
| <b>F</b> 4 KG 379955  | <b>20 L 380515</b>  |
| <b>G</b> 18 KG 379951 | <b>205 L 380514</b> |

### Bio-Préserve

Préservation courte durée

- H** 16 oz 379905

### Nettoyant OXISAN

- M** 4 L 38006
- 20 L 380061



## Nettoyeurs pour pannes

### Nettoyant Super Clean grade alimentaire



- 4 L 380071**
- 20 L 38007**

### Nettoyant esthétique pour accessoires en acier inoxydable



- 4 L 38050**

## Poudre à filtrer



- Hy-Flo 50 lbs 38003**

## Nettoyeurs pour les tubes

### Alcool Isopropylique 70%



- 20 L 380340**
- 205 L 380342**